INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ALPHA

3477UOJ125P30-13

EAN 4031582381528



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●●
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	125 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	250 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	155 mm
Pes total	1,17 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	121 mm
Sterferencia de giro	242 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3477UOJ125P30-13

EAN 4031582381528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte





© Copyright 2026 TENTE International GmbH