

AGILA LIGHT

1477PAO075P30-11 TENTE

EAN 4031582338492
Bestellnummer 00900450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Agila light
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	60 kg
Statische Tragfähigkeit	120 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	100 mm
Gesamtbreite	44 mm
Gesamtgewicht	0,246 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Gleitlager
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Breite des Radkörpers	25 mm
Härte der Lauffläche (A)	91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	40 Shore D

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, leicht
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	25 mm
Schwenkradius	78 mm
Störkreis	156 mm
Dom Durchmesser	41 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	11 mm

AGILA LIGHT

1477PA0075P30-11 TENTE

EAN 4031582338492
Bestellnummer 00900450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

