

## NOVATECH

ETX085X80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

|             |               |
|-------------|---------------|
| 本体材質        | 鋼鉄            |
| トレッド材質      | ポリウレタン、鋳造     |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング、封止 |
| スレッドガード     | スレッドガード付き     |
| 直径          | 85 mm         |
| トレッド幅       | 80 mm         |
| 車軸穴径        | 12 mm         |
| ハブの長さ       | 85 mm         |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA       |
| シールタイプ      | B             |
| 以下に適しています   | linde         |

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |          |
|-----------|----------|
| 製品名       | Novatech |
| ハウジングタイプ  | 車輪       |
| 3km/hの耐荷重 | 800 kg   |
| 静荷重       | 1600 kg  |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C   |
| 温度範囲 (最大) | 60 °C    |

# NOVATECH

ETX085X80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

