

NOVATECH

ETX085X80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	85 mm
トレッド幅	80 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	85 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
シールタイプ	B
以下に適しています	linde

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	800 kg
静荷重	1600 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C

NOVATECH

ETX085X80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

