



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	85 mm
トレッド幅	80 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	85 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
シールタイプ	B
以下に適しています	linde

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	800 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1600 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C

