

GALEA

5071PIO125R05-28X40

EAN 4031582362558



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Galea                                          |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                     |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 80 kg                                          |
| Грузоподъемность статическая       | 160 kg                                         |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                         |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                          |
| Общая высота                       | 162 mm                                         |

КОЛЕСО

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен             |
| Материал протектора     | Литая резина, без следов |
| Подшипник               | Подшипник скольжения     |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы        |
| Диаметр                 | 125 mm                   |
| Ширина Протектор        | 32 mm                    |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A           |

КРОНШТЕЙН

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Материал              | Полиамид          |
| Форма Вилы            | Закрыто           |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm             |
| Поворотное соединение | 205 mm            |

ФИТИНГ

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Тип фитинга  | Цельный Стержень круглый |
| Диаметр Болт | 28 mm                    |
| Длина Болт   | 40 mm                    |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

