

## ZETA

4681IEP200P63

EAN 4031582307955  
Objednáací číslo 00830071

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ● ● |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Zeta                            |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Standardní                  | EN12532 – Přepravní vybavení    |
| Nosnost 4 km/h              | 600 kg                          |
| Nosnost 6 km/h              | 480 kg                          |
| Statický Nosnost            | 1200 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C                           |
| Celková výška               | 240 mm                          |
| Celková šířka               | 96 mm                           |
| Celková hmotnost            | 3,97 kg                         |

## KOLO

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Materiál těla      | Hliník                                     |
| Materiál běhounu   | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko                   |
| Šroub              | Šroub s maticí                             |
| Barva Kolo         | Jet black (podobný RAL9005)                |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                                |
| Průměr             | 200 mm                                     |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                                      |
| Šířka těla         | 50 mm                                      |
| Tvrdost Běhoun (A) | 67 Obuv A                                  |

## UCHYCENÍ

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Materiál             | Ocelový plech, velmi těžký                 |
| Tvar Vidlice         | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko       | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva                | Pasivováno modrou                          |
| Offset               | 55 mm                                      |
| Otočné rušení        | 230 mm                                     |
| Průměr otočné kamery | 96 mm                                      |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 137 mm               |
| Šířka desky                    | 105 mm               |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

# ZETA

4681IEP200P63

EAN 4031582307955  
Objednáací číslo 00830071



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

