

ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603
Bestellnummer 00062784



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha stainless
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	200 kg
Elektrisch-leitfähig	✓
Statische Tragfähigkeit	400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	128 mm
Gesamtbreite	75 mm
Gesamtgewicht	0,725 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Lager	Präzisionskugellager, Rostfrei
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Silbergrau (ähnlich RAL7001)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	36 mm
Breite des Radkörpers	36 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

GEHÄUSE

Material	Rostfreier Stahl, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Stahl, Rostfrei
Ausladung	41 mm
Schwenkradius	91 mm
Störkreis	182 mm
Dom Durchmesser	75 mm
Rostfrei	✓

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603
Bestellnummer 00062784



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

