

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	700 kg
静荷重	1400 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	2.99 kg

車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	140 mm
トレッド幅	60 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	65 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
ベアリングタイプ	6006 2RS
シールタイプ	A
以下に適しています	bt_linde

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

