

# PLATE

P10-40x18 / 8

EAN 4031582338096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |
|----------------------|-----------|

## PODSTAWOWE ATUTY

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Nazwa produktu               | Płyta montażowa |
| Typ                          | Akcesorium      |
| Nośność przy 3 km/h          | 40 kg           |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie             |
| Nierdzewne                   | Nie             |
| Nośność statyczne            | 80 kg           |
| Wysokość całkowita           | 8 mm            |

## MOCOWANIE

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ mocowania                          | Trzpień z płytką w kształcie litery U |
| Długość płytki                         | 40 mm                                 |
| Szerokość płytki                       | 18 mm                                 |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 32 mm                                 |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 32 mm                                 |
| Średnica otworu płytki                 | 4 mm                                  |