

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Forma

Ház típusa Kerékfésűes görgő

Teherbírás 3 km/h-nál 135 kg

Hőmérséklet-tartomány (minimális) -18 °C

Hőmérséklet-tartomány (maximális) 120 °C

Összsúly 164 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
	puha
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	18 mm
A futófelület keménysége (A)	60 Shore A

VÁZ

Anyag	Cink-öntvény / Alumínium
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágó	Precíziós golyóscsapágó
Ellensúlyoz	57 mm
Körbeforgás	137 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Rögzítőgyűrűs csap hatszögletű foglalattal
Csavar átmérője	19 mm

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

