

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Forma
Tipo	Ruota girevole con freno semplice
Portata a 3 km/h	135 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-18 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	120 °C
Altezza totale	164 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
	morbido
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	18 mm
Durezza del Battistrada (A)	60 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Zama / Alluminio
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Disassamento	57 mm
Raggio di piroettamento	137 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con anello con socket esagonale
Diametro bullone	19 mm

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

