

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567

Número de comanda 00800207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	250 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	123 mm
Àmplia general	118 mm
Pes total	5,289 kg

## RODA

El Bearing	El Cub no mecanitzat
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
Corporació ample	30 mm

## SUPPORT

Desplaçament	30 mm
Scio de giro	72 mm
Sterferencia de giro	144 mm
Dome Dictel	104 mm

## FITACIÓ

Placa llarga	112 mm
Placa ampla	112 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	92 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	92 mm
Placa de diàmetre	9 mm