

MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 REGULAR BRAKE

EAN 4031582460599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

HAUPTMERKMALE

Produktname	Mono
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Radfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h	70 kg
Statische Tragfähigkeit	140 kg
Bauhöhe	104 mm
Gesamtgewicht	0 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	24 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Geschlossen
Schwenklager	Stift, drehbar
Ausladung	34 mm
Störkreis	148 mm

MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 REGULAR BRAKE

EAN 4031582460599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

