

## KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ● ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名 Kappa load

ハウジングタイプ 固定キャスター

標準 EN12533 -  
重量物向けキャスター

4km/hの耐荷重 2400 kg

6km/hの耐荷重 2000 kg

静荷重 4800 kg

温度範囲 (最小) -20 °C

最大温度範囲 60 °C

取付高 355 mm

総重量 17.229 kg

## 車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	300 mm
トレッド幅	80 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

## ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
	✓

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	175 mm
プレート幅	140 mm
プレート穴長 (最大)	140 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	15 mm

# KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

