

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	33 mm
全幅	52 mm
総重量	0.047 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	35 mm
トレッド幅	12 mm
ボディ幅	12 mm

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック (RAL9011)
オフセット	12 mm
旋回半径	37 mm
旋回径	74 mm
ドーム径	15.2 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	9 mm

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

