

# DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

|             |                |
|-------------|----------------|
| 本体材質        | プラスチック熱硬化性、耐熱性 |
| トレッド材質      | 車輪本体と同一        |
| ベアリング       | ドライベアリングブッシュ   |
| 車輪色         | 黒              |
| 直径          | 100 mm         |
| トレッド幅       | 35 mm          |
| 車軸穴径        | 8 mm           |
| ハブの長さ       | 45.5 mm        |
| ボディ幅        | 35 mm          |
| トレッドの硬度 (D) | 90 ショアD        |

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ○ ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Duratech heat  |
| ハウジングタイプ  | 車輪             |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 125 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | はい             |
| 静荷重       | 250 kg         |
| 温度範囲 (最小) | -40 °C         |
| 最大温度範囲    | 280 °C         |
| 総重量       | 0.3 kg         |

# DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

注文番号 00035370  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

