

PURETECH AIR

DPP400x100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Luftreifen, Linienprofil
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	400 mm
Breite der Lauffläche	100 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	74 mm
Härte der Lauffläche (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech air
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	200 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	400 kg
Gesamtgewicht	2,46 kg

PURETECH AIR

DPP400x100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

