



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Stora              |
| ハウジングタイプ  | ホイールブレーキ付き自在キャスター  |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 80 kg              |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 160 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -25 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 153 mm             |
| 全幅        | 74 mm              |
| 総重量       | 0.72 kg            |

ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 特殊機能      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 40 mm     |
| 旋回半径    | 102.5 mm  |
| 旋回径     | 205 mm    |
| ドーム径    | 65 mm     |

車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | 樹脂成型ポリウレタン       |
| トレッド材質     | トラック付きダブルフランジ    |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング       |
| 車輪色        | スレートグレー（RAL7015） |
| スレッドガード    | スレッドガード付き        |
| 直径         | 125 mm           |
| トレッド幅      | 32 mm            |
| ボディ幅       | 32 mm            |
| トレッドの硬度（D） | 59 ショアD          |

フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 13 mm |

# STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

注文番号 00034015  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

