



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stora
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	80 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	160 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	153 mm
全幅	74 mm
総重量	0.72 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	特殊機能
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	40 mm
旋回半径	102.5 mm
旋回径	205 mm
ドーム径	65 mm

車輪

本体材質	樹脂成型ポリウレタン
トレッド材質	トラック付きダブルフランジ
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	スレートグレー（RAL7015）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度（D）	59 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

注文番号 00034015

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

