

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Forma
ハウジングタイプ	方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重	135 kg
温度範囲 (最小)	-18 °C
最大温度範囲	120 °C
取付高	176 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	18 mm
トレッドの硬度 (A)	60 ショアA

ハウジング

材料	亜鉛鍍造/アルミニウム
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	57 mm
旋回半径	137 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	角型プレート
プレート長	92 mm
プレート幅	64 mm
プレート穴長 (最大)	73 mm
プレート穴幅 (最小)	43 mm
プレート穴幅 (最大)	45 mm
プレート穴径	10.7 mm

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

