PRODUKTINFORMATION

KAPPA LOAD

9651FTP300P63 CL67

EAN 4031582314540
Bestellnummer 00830294

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●●○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●●○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Kappa load
Typ	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	1440 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	1200 kg
Statische Tragfähigkeit	2400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	355 mm
Gesamtbreite	110 mm
Gesamtgewicht	15,079 kg

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	300 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

GEHÄUSE

Material	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Bauchig, verstärkt
Schwenklager	Axialrillen- und Kegelrollenlager
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	70 mm
Schwenkradius	222,5 mm
Störkreis	445 mm
	✓
Dom Durchmesser	111 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenlänge	135 mm
Plattenbreite	110 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	75 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	105 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

KAPPA LOAD

9651FTP300P63 CL67

EAN 4031582314540
Bestellnummer 00830294

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN