

## ZETA

4688FTP160P63 TFR

EAN 4031582386288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Zeta                      |
| Typ                         | Bockrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 800 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 640 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 1600 kg                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                     |
| Bauhöhe                     | 200 mm                    |
| Gesamtgewicht               | 4,24 kg                   |

## GEHÄUSE

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, sehr schwer |
| Gabelform       | Bauchig, verstärkt      |
| Farbe           | Blaupassiviert          |

## RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Gusseisen             |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Achse                    | Verschraubt           |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 160 mm                |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A            |

## BEFESTIGUNG

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Befestigungsart             | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 137 mm                         |
| Plattenbreite               | 105 mm                         |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 105 mm                         |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm                          |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm                          |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm                          |

# ZETA

4688FTP160P63 TFR

EAN 4031582386288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

