

STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23X43,6 ALU

EAN 4031582335897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Stylea
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Statische Tragfähigkeit	100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	91,5 mm
Gesamtbreite	46 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	65 mm
Breite der Lauffläche	7 mm

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Schwenkradius	53 mm
Störkreis	106 mm
Dom Durchmesser	23 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	11 mm

STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23X43,6 ALU

EAN 4031582335897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

