

ULTRATECH

FCP160X50-Ø20

EAN 4031582445152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Ultratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	800 kg
Krāvnese pie 6 km/h	640 kg
Statiskā krāvnese	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,1 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Ultratech poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	160 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

ULTRATECH

FCP160X50-Ø20

EAN 4031582445152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

