

WHEEL

DRR 080x30-Ø12 HL44,4

EAN 4031582410808



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Rad
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	50 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	0,21 kg

RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Gewickelte Lauffläche aus Zellstoff und Phenolharz
Lager	Rollenlager
Radfarbe	Blaupassiviert
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	44,4 mm
Breite des Radkörpers	30 mm
Härte der Lauffläche (A)	85 Shore A

WHEEL

DRR 080x30-Ø12 HL44,4

EAN 4031582410808

Bestellnummer 00900249
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

