

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



画像は元の製品と異なる場合があります

コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
取付高	99 mm



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	31 mm
旋回径	198 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ブレンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	10 mm

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

