

## ALPHA

3470IEP125P63 TFR

EAN 4031582390841



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Alpha                     |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 300 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 600 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                     |
| Bauhöhe                     | 161 mm                    |
| Gesamtgewicht               | 2,24 kg                   |

## RAD

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Aluminium                            |
| Material der Lauffläche  | Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert |
| Lager                    | Präzisionskugellager                 |
| Achse                    | Verschraubt                          |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                     |
| Durchmesser              | 125 mm                               |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                                |
| Härte der Lauffläche (A) | 67 Shore A                           |

## GEHÄUSE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Stahlblech, schwer    |
| Gabelform     | Bauchig               |
| Schwenklager  | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung     | 55 mm                 |
| Schwenkradius | 117,5 mm              |
| Störkreis     | 235 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 137 mm             |
| Plattenbreite               | 105 mm             |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 105 mm             |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm              |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm              |

# ALPHA

3470IEP125P63 TFR

EAN 4031582390841



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

