

P11-40X25 / 8

EAN 4031582320206



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Korrosionsbeständigkeit ● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Zubehör
Gehäusotyp	Zubehör
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Bauhöhe	8 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Bundstift mit L-Platte
Plattenlänge	40 mm
Plattenbreite	25 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	32 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	32 mm
Plattenloch Durchmesser	4 mm