

## GALEA

5077PIO100R05-22X40

EAN 4031582362619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Galea                          |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen         |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 60 kg                          |
| Statische Tragfähigkeit     | 120 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                          |
| Bauhöhe                     | 139 mm                         |

## RAD

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen       |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, spurlos |
| Lager                    | Gleitlager         |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz   |
| Durchmesser              | 100 mm             |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm              |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A         |

## GEHÄUSE

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Material     | Polyamid              |
| Gabelform    | Geschlossen           |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung    | 40 mm                 |
| Störkreis    | 205 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Befestigungsart    | Zapfen, rund |
| Zapfen Durchmesser | 22 mm        |
| Zapfenlänge        | 40 mm        |

# GALEA

5077PIO100R05-22X40

EAN 4031582362619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

