



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	630 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1260 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	2.47 kg

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	140 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	55 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
ベアリングタイプ	6006 2RS
シールタイプ	A
以下に適しています	bt_linde

