

PURETECH

DVR100X30-Ø8X45,5 + ASBUS

EAN 4031582372892



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,24 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Diameter Asgat	8 mm
Naaf lengte	45,5 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	85 Shore A

PURETECH

DVR100X30-Ø8X45,5 + ASBUS

EAN 4031582372892



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

