

# OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Produktname                 | Oмикron twin                      |
| Typ                         | Bockrolle                         |
| Norm                        | ähnlich EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 2500 kg                           |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 2000 kg                           |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                              |
| Rostfrei                    | Nein                              |
| Statische Tragfähigkeit     | 3750 kg                           |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                            |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                             |
| Bauhöhe                     | 275 mm                            |
| Gesamtbreite                | 154 mm                            |
| Gesamtgewicht               | 15,77 kg                          |

## GEHÄUSE

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Gehäusematerial    | Schmiedeeisen, schwer     |
| Gabelform          | Doppelrollen-Gehäuse      |
| Farbe              | Transparente Beschichtung |
| Lubrication nipple | 1                         |
| Dom Durchmesser    | 160 mm                    |

## RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Gusseisen             |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Achse                    | Verschraubt           |
| Radfarbe                 | Honiggelb (RAL1005)   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 200 mm                |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                 |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A            |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D            |

## BEFESTIGUNG

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Befestigungsart             | Mittelgroße rechteckige Schwerlastplatte |
| Plattenlänge                | 200 mm                                   |
| Plattenbreite               | 160 mm                                   |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 120 mm                                   |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 160 mm                                   |
| Plattenloch Durchmesser     | 15 mm                                    |

# OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964

Bestellnummer 00801882

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

