

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Abrieb                  | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ○ ○ ○ ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Produktname                 | Footmaster |
| Typ                         | Lenkrolle  |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 50 kg      |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein       |
| Rostfrei                    | Nein       |
| Statische Tragfähigkeit     | 50 kg      |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C     |
| Temperaturbereich (Maximum) | 90 °C      |
| Bauhöhe                     | 71 mm      |
| Gesamtbreite                | 57 mm      |
| Gesamtgewicht               | 0,32 kg    |

## GEHÄUSE

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Farbe           | Weiß   |
| Ausladung       | 30 mm  |
| Schwenkradius   | 51 mm  |
| Störkreis       | 102 mm |
| Dom Durchmesser | 57 mm  |

## RAD

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Lager                 | Gedämpftes Rollenlager |
| Radfarbe              | Schwarz                |
| Durchmesser           | 42 mm                  |
| Breite der Lauffläche | 19 mm                  |
| Breite des Radkörpers | 19 mm                  |

## BEFESTIGUNG

|                        |      |
|------------------------|------|
| Rückenloch Durchmesser | 8 mm |
|------------------------|------|

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137

Bestellnummer 00062075  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

