

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	280 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	280 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	82 mm
Gesamtbreite	70 mm
Gesamtgewicht	0,7 kg

GEHÄUSE

Farbe	Weiß
Ausladung	36 mm
Schwenkradius	61 mm
Störkreis	122 mm
Dom Durchmesser	70 mm

RAD

Lager	Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe	Schwarz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Breite des Radkörpers	25 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212

Bestellnummer 00062140

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

