

# KAPPA LOAD

9652ITP150P63 CL67

EAN 4031582314847



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Kappa load                          |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale     |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 650 kg                              |
| Portata a 6 km/h                    | 520 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 1300 kg                             |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Altezza totale                      | 200 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 116 mm                              |
| Peso complessivo                    | 4,52 kg                             |

## SUPPORTO

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Materiale di costruzione  | Ghisa, o ferro forgiato, pesante                        |
| Forma della forcella      | Largo, Rinforzato                                       |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetto a rulli reggispinga con scanalatura profonda |
| Colore                    | Passivato blu                                           |
| Disassamento              | 58 mm                                                   |
| Raggio di piroettamento   | 137,5 mm                                                |
| Ingombro di piroettamento | 275 mm                                                  |
| Lubrication nipple        | 1                                                       |
| Diametro cuffia superiore | 111 mm                                                  |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Alluminio                        |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Asse                        | Vite con dado                    |
| Colore Ruota                | Giallo miele (RAL1005)           |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 150 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                            |
| Larghezza corpo             | 50 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D                       |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 135 mm               |
| Larghezza della piastra          | 110 mm               |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# KAPPA LOAD

9652ITP150P63 CL67

EAN 4031582314847

Numero d'ordine 00827704  
Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

