



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

### コア属性

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 製品名           | Agila              |
| CO2排出量（スコープ3） | 0.85               |
| ハウジングタイプ      | トータルロック付き自在キャスター   |
| 標準            | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重     | 75 kg              |
| 導電性           | いいえ                |
| ステンレス         | いいえ                |
| 静荷重           | 150 kg             |
| 温度範囲（最小）      | -20 °C             |
| 最大温度範囲        | 60 °C              |
| 取付高           | 100 mm             |
| 全幅            | 43 mm              |
| 総重量           | 0.31 kg            |

### ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 24 mm     |
| 旋回半径    | 80 mm     |
| 旋回径     | 160 mm    |
| ドーム径    | 43 mm     |

### 車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | ポリプロピレン          |
| トレッド材質     | 熱可塑性ゴム           |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング       |
| 車輪色        | シルバーグレー（RAL7001） |
| スレッドガード    | スレッドガード付き        |
| 直径         | 75 mm            |
| トレッド幅      | 25 mm            |
| ボディ幅       | 25 mm            |
| トレッドの硬度（A） | 87 ショアA          |

### フィッティング

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴                            |
| ボルト穴径      | 11 mm                           |
| ヒント        | キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。 |

