



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ●   |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○   |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○   |

### コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Linea              |
| ハウジングタイプ  | コンバインロック付き自在キャスター  |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 130 kg             |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | はい                 |
| 静荷重       | 260 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 143 mm             |
| 全幅        | 82 mm              |
| 総重量       | 0.99 kg            |
| 認証        | TÜV Süd によるテストと監視  |

### ハウジング

|         |                  |
|---------|------------------|
| 住宅用建材   | ポリアミド            |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング          |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング       |
| 色       | グレーホワイト（RAL9002） |
| オフセット   | 40 mm            |
| 旋回半径    | 129 mm           |
| 旋回径     | 258 mm           |
| ドーム径    | 52 mm            |

### 車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | ポリアミド            |
| トレッド材質     | ポリウレタン、樹脂成型      |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング、ステンレス |
| スレッドガード    | スレッドガード付き        |
| 直径         | 125 mm           |
| トレッド幅      | 20 mm            |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA          |

### フィッティング

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴                                         |
| ボルト穴径      | 11 mm                                        |
| ヒント        | 病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。 |

