

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	○ ○ ○ ○ ○
运动噪音	○ ○ ○ ○ ○
损耗	○ ○ ○ ○ ○
耐腐蚀性	○ ○ ○ ○ ○

核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	630 kg
导电	否
不锈	否
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	90 °C
总高	200 mm
总宽度	155 mm
总重量	14.68 kg

支架

偏移量	35 mm
旋转半径	123 mm
转向干涉	246 mm
圆顶直径	130 mm

轮子

轴承	未加工中心
直径	150 mm
胎面宽度	40 mm
轮体宽度	40 mm

固定件

上板长	145 mm
上板宽	145 mm
上板孔长度（最大）	120 mm
上板孔宽度（最大）	120 mm
上板孔直径	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

订单号 00800114

产品图纸



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

