

# COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Compacta               |
| Typ                         | Bockrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 25 kg                  |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                   |
| Rostfrei                    | Nein                   |
| Statische Tragfähigkeit     | 50 kg                  |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                  |
| Bauhöhe                     | 28 mm                  |
| Gesamtbreite                | 20 mm                  |
| Gesamtgewicht               | 0,02 kg                |

## GEHÄUSE

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel |
| Gabelform       | Eckig              |
| Farbe           | Blaupassiviert     |
| Dom Durchmesser | 20 mm              |

## RAD

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                   |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper    |
| Lager                    | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse                    | Vernietet                  |
| Radfarbe                 | Graphit schwarz (RAL9011)  |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz           |
| Durchmesser              | 25 mm                      |
| Breite der Lauffläche    | 13 mm                      |
| Breite des Radkörpers    | 13 mm                      |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D                 |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 40 mm              |
| Plattenbreite               | 17 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 30 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 30 mm              |
| Plattenloch Durchmesser     | 4,5 mm             |

# COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Bestellnummer 00021131

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

