

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	250 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	250 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	82.5 mm
全幅	70 mm
総重量	0.7 kg

ハウジング

色	ホワイト
オフセット	36 mm
旋回半径	63 mm
旋回径	126 mm
ドーム径	70 mm

車輪

ベアリング	ローラーベアリング、緩衝
車輪色	黒
直径	50 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm

フィッティング

プレート長	73 mm
プレート幅	73 mm
プレート穴長（最大）	58 mm
プレート穴幅（最大）	58 mm
プレート穴径	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144

注文番号 00062076

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

