

ALPHA SMART

3370DVR125P62

EAN 4031582331585



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名	Alpha smart
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
4km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	155 mm
総重量	1.2 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、重量系
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	40 mm
旋回半径	102.5 mm
旋回径	205 mm

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	24 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	105 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長（最小）	77 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最大）	60 mm
プレート穴径	9 mm

ALPHA SMART

3370DVR125P62

EAN 4031582331585

注文番号 00034953

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

