

# LINEA CLINIC

5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6

EAN 4031582360004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Linea clinic                                                   |
| Tipo                          | Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional |
| Estándar                      | similar EN12531- Ruedas de cama hospitalarias                  |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 150 kg                                                         |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 150 kg                                                         |
| Conductivo eléctrico          | No                                                             |
| Inoxidable                    | Sí                                                             |
| Capacidad de carga estática   | 300 kg                                                         |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                                                         |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                                                          |
| Altura total                  | 175 mm                                                         |
| Ancho total                   | 71 mm                                                          |
| Peso total                    | 1.21 kg                                                        |
| Certificación                 | Probado y supervisado por TÜV Süd                              |

## SOPORTE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material de la carcasa   | Poliamida                        |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte     |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de bolas de precisión |
| Desplazamiento           | 47.5 mm                          |
| Radio de giro            | 122.5 mm                         |
| Interferencia de giro    | 254 mm                           |

## ARO

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                                    |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado                       |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                      |
| Diámetro                           | 150 mm                                       |
| Ancho de Banda de rodadura         | 15 mm                                        |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                                   |

## AJUSTE

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste     | Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta                               |
| Diámetro del Perno | 32 mm                                                                                         |
| Longitud del Perno | 50 mm                                                                                         |
| Sugerencia         | El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación. |

Club  
Diseñador  
Deutscherproduct  
design  
awardIF Premio  
DiseñoPremio  
Interzum

# LINEA CLINIC


5944UAC150R36-32S300H175 4xM6

EAN 4031582360004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Planos del producto



Club  
Diseñador  
Deutscher



product  
design  
award

IF Premio  
Diseño



Premio  
Interzum