

DURATECH

UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
車軸穴径	8.3 mm
ハブの長さ	45 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Duratech
CO2排出量 (スコープ3)	3.12
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	300 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	600 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.35 kg

