

# ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha                         |
| Type                         | Bokwiel                       |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 70 kg                         |
| Elektrisch geleidend         | Ja                            |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch draagvermogen       | 140 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                         |
| Totale hoogte                | 128 mm                        |
| Totale breedte               | 85 mm                         |
| Totaal gewicht               | 0,51 kg                       |

## BEHUIZING

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zwaar  |
| Vork Vorm                  | Breed              |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd |

## WIEL

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Plaatstaal                                  |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend |
| Lagering                      | Rollager                                    |
| As                            | Geschroefd met moer                         |
| Wielkleur                     | Blauw gepassiveerd                          |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer               |
| Diameter                      | 100 mm                                      |
| Breedte Loopvlak              | 30 mm                                       |
| Breedte wielkern              | 30 mm                                       |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A                                  |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 103 mm             |
| Breedte plaat               | 85 mm              |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 77 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 60 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 77 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter plaatgat           | 9 mm               |

# ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226

Bestelnummer 00028775

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

