

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Mono
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	70 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	140 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	104 mm
総重量	0.15 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	ホワイトアルミニウム (RAL9006)
オフセット	34 mm
旋回半径	74 mm
旋回径	148 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	80 mm
トレッド幅	24 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402

注文番号 00073802

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

