

LEVINA STAINLESS

5381UAC150P30-13

EAN 4031582364286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Levina stainless
하우징 유형	방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	190 mm

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2 개
오프셋	38 mm
회전 간섭	240 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링, 스테인리스
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	150 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	40 Shore D

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm



유니버설
디자인 어
워드



도이처 디
자이너 클
럽

LEVINA STAINLESS


5381UAC150P30-13

EAN 4031582364286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



유니버설
디자인 어
워드



도이처 디
자이너 클
럽