



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Linea                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 130 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Sim                                  |
| Capacidade de carga estática      | 260 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 143 mm                               |
| Largura geral                     | 82 mm                                |
| Peso geral                        | 0,81 kg                              |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material da caixa       | Poliamida                        |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte           |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor                     | Cinzento branco (RAL9002)        |
| Offset                  | 40 mm                            |
| Raio giratório          | 109 mm                           |
| Interferência giratória | 218 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 52 mm                            |

## RODA

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                                        |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado                            |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável |
| Cor do Piso                | Cinzento ardósia (RAL7015)                       |
| Cor da Roda                | Cinzento ardósia (RAL7015)                       |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                                    |
| Diâmetro                   | 125 mm                                           |
| Largura do Piso            | 20 mm                                            |
| Diâmetro do furo do eixo   | 0 mm                                             |
| Comprimento do cubo        | 0 mm                                             |
| Largura do corpo           | 20 mm                                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                                       |

## ENCAIXE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 11 mm         |

