

GALEA

5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,52 kg
Teljes szélesség	65 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Világosszürke (RAL7035)
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	190 mm
Kupola átmérője	59 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapág	Siklócsapág
Futófelület színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Kerék színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	90 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	90 mm
Talplemez szélessége	70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	50 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	54,4 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	60 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	70 mm
Tengely furat átmérője	8,2 mm

GALEA

5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308648

Rendelési szám 00073760

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

