

# AGILA

2470UAK050P30-11

EAN 4031582301083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila                  |
| CO2-Emissionen (Scope 3)    | 0.78                   |
| Typ                         | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 50 kg                  |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                   |
| Rostfrei                    | Nein                   |
| Statische Tragfähigkeit     | 100 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                  |
| Bauhöhe                     | 69 mm                  |
| Gesamtbreite                | 43 mm                  |
| Gesamtgewicht               | 0,19 kg                |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform       | Bauchig               |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 24 mm                 |
| Schwenkradius   | 49 mm                 |
| Störkreis       | 98 mm                 |
| Dom Durchmesser | 41 mm                 |

## RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Konuskugellager        |
| Radfarbe                 | Schiefergrau (RAL7015) |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 50 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 20 mm                  |
| Breite des Radkörpers    | 20 mm                  |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A             |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D             |

## BEFESTIGUNG

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch                                                          |
| Rückenloch Durchmesser | 11 mm                                                                  |
| Hinweis                | Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. |

# AGILA

2470UAK050P30-11

EAN 4031582301083

Bestellnummer 00004015  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

